


Placa racordare VABS-K1-7B-12-M5-P

Numar piesa: 8047064

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	1.2 mm
Dimensiune ventil	7 mm
Racord de fluid	Filet interior M5
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Directia de conectare, jos
Directia de curgere	reversibil
Mediu de operare	Medii lichide Mediile gazoase
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Aveti in vedere rezistenta materialelor in contact cu mediul
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura medie	0 °C...50 °C
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului	0.15 Nm
Cuplu de strangere max. conector cu filet	0.6 Nm
Greutate produs	3.3 g
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere
Tip de fixare ventil	cu filet interior
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	PEEK
Material bucsa filetata	otel inoxidabil inalt aliat