

Drosel fix VFFG-T-F6-18

Numar piesa: 8047359

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția drosel
Tipul de montare	brazdat
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Dimensiune	pentru Ø 5,8 mm
Latimea nominala	1.8 mm
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Greutate produs	1.2 g
Nota privind materialele	Conform RoHS