

# Cablu legatura NEBV-Z4WA2L-P-E-10-N-LE2-S1

Numar piesa: 8047670

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                 | Valoare                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Afisarea starii semnalului                     | LED galben                                    |
| Functii suplimentare                           | Circuit de protectie                          |
| Denumirea liniei                               | fara ecranare                                 |
| Frecventa de conectare                         | 50                                            |
| Greutate produs                                | 170 g                                         |
| Conector electric 1, functie                   | Partea fieldbus                               |
| Conector electric 1, design                    | unghiular                                     |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare        | Priza                                         |
| Conexiune electrica 1, iesire de cablu         | inclinat                                      |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare | Schema de conectare ZC, surub metric          |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire      | 2                                             |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate       | 2                                             |
| Conexiune electrica 1, tip de montare          | pe ventil electromagnetic cu surub central M2 |
| Conexiune electrica 2, functie                 | Pagina de control                             |
| Conectorare electrica 2, tip de racord         | Cablu                                         |
| Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare | capat deschis                                 |
| Conector electric 2, numar de pini/conductoare | 2                                             |
| Conector electric 2, pini/conductoare alocate  | 2                                             |
| Domeniu de tensiune de lucru CC                | 20.4 V...26.4 V                               |
| Tensiune nominala de functionare CC            | 24 V                                          |
| Rezistenta la supratensiune                    | 2.4 kV                                        |
| Protectie la polaritate inversa                | bipolar                                       |
| Conexiune conductor de protectie               | indisponibil                                  |
| Lungime cablu                                  | 10 m                                          |
| Proprietate cablu                              | lant energetic adecvat                        |
| Conditii de testare cablu                      | Conditii de testare la cerere                 |
| Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri   | 29 mm                                         |
| Diametrul cablului                             | 2.9 mm                                        |

| Caracteristica                                     | Valoare                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Toleranta diametru cablu                           | ± 0,1 mm                            |
| Ansamblu cablu                                     | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>            |
| Sectiunea transversala nominala a conductorului    | 0.14 mm <sup>2</sup>                |
| Tip de protectie                                   | IP65                                |
| Nota privind tipul de protectie                    | in stare asamblata                  |
| Temperatura ambianta                               | -10 °C...50 °C                      |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform directivei RoHS a UE        |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor RoHS din UK |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364-B2-L                      |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS                        |
| Nivel de poluare                                   | 3                                   |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 3 - stres intens de coroziune       |
| Material manta de cablu                            | TPE-U (PUR)                         |
| Culoare manta de cablu                             | gri                                 |
| Material carcasa                                   | TPE-U (PU)                          |
| Culoarea carcasei                                  | negru                               |
| Material suruburi                                  | Otel inoxidabil                     |
| Material contacte de cuplare                       | Aliaj de cupru cositorit            |
| Material manson de izolare                         | PP                                  |