

## Bara de racordare VABM-L1-10HWS2-G18-12-GR

Numar piesa: 8058339

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                         | Valoare                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiune grila                       | 10.5 mm                                      |
| Pozitie de instalare                   | orice                                        |
| Numarul max. de pozitii de ventil      | 12                                           |
| Autorizare                             | c UL us - recunoscut (OL)                    |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK   | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS                     | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Temperatura de depozitare              | -20 °C...60 °C                               |
| Conexiune aer de control 12/14         | M5                                           |
| Conexiune aer evacuat de comanda 82/84 | M5                                           |
| Conector pneumatic 1                   | G1/8                                         |
| Conexiune pneumatica 2                 | M7                                           |
| Conector pneumatic 3                   | G1/8                                         |
| Conexiune pneumatica 4                 | M7                                           |
| Conexiune pneumatica 5                 | G1/8                                         |
| Nota privind materialele               | Conform RoHS                                 |
| Material bara de racordare             | Aliaj de aluminiu forjat                     |