

Stechere de cuplare NPHS-S6-M-G14F

Numar piesa: 8059262

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	7.85 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	1002 l/min...1950 l/min
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	1086.2 l/min...2113.8 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	28 g
Conector pneumatic 1	Filet interior G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Informatii despre material	Otel, galvanizat