

Placa racordare VABS-P12-S-M5-P3

Numar piesa: 8068637

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	25 mm
Pozitie de instalare	orice
Caracteristici speciale	compatibil cu oxigenul conform DIN EN 1797
Numarul max. de pozitii de ventil	1
Presiune de lucru	0 bar...1.7 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	27 l/min
Debit nominal normal 2-3	28 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Gaze inerte Oxigen
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila Dimensiunea maxima a particulelor 5 µm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Temperatura medie	-20 °C...60 °C
Umiditate relativa	0 - 70 % fara condensare
Tip de protectie	IP00
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-20 °C...70 °C
Greutate produs	55 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M5
Conexiune pneumatica 2S	M5
Conector pneumatic 3	M5
Conexiune pneumatica 5	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat