


Amortizor de soc DYSS-12-12-Y1F

Numar piesa: 8069004

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	12
Cursa	12 mm
Amortizare	autoreglare
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	fara
Viteza max. de impact	1.5 m/s
Timp de resetare la temperatura camerei	0.2 s
Timp de resetare la temperatura ambientala minima	1 s
Mod de functionare	cu apasare cu simpla actiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-5 °C...80 °C
Lungime de amortizare	12 mm
Forta max. de ridicare	1000 N
Cuplu de strangere max.	20 Nm
Consumul max. de energie pe cursa	10 J
Consum max. de energie pe ora	36000 J
Energie reziduala max.	0.05 J
Forta de restabilire	4 N
Forta minima de insertie	35 N
Greutate produs	82 g
Interval de masa	45 kg
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Otel aliaj inalt
Material tija de piston	otel aliaj inalt