

# Panou de control CDSB-A1

Numar piesa: 8070984

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lungimea max. a cablului                           | 3 m                                                                           |
| Memoria utilizatorului                             | 3 GB                                                                          |
| Afisare                                            | TFT color                                                                     |
| Proprietate de afisare                             | Ecran tactil                                                                  |
| Dimensiunea afisajului                             | 1,77"                                                                         |
| Domeniu de tensiune de lucru CC                    | 4.5 V...5.5 V                                                                 |
| Rezolutia afisajului                               | 128x160 Pixel                                                                 |
| Autorizare                                         | RCM Mark                                                                      |
| Semnul KC                                          | KC-EMV                                                                        |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform Directivei UE privind CEM<br>conform directivei RoHS a UE             |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind EMC<br>conform reglementarilor RoHS din UK |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364 zona III                                                            |
| Temperatura de depozitare                          | -20 °C...70 °C                                                                |
| Umiditate relativa                                 | max. 95 % la 60 °C<br>fara condensare                                         |
| Tip de protectie                                   | IP20                                                                          |
| Temperatura ambianta                               | 0 °C...60 °C                                                                  |
| Greutate produs                                    | 36.6 g                                                                        |
| Interfata USB, tehnologie de conectare             | USB 2.0 tip B mini                                                            |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS                                                                  |
| Material carcasa                                   | ranforsat cu PA6                                                              |
| Domeniu de utilizare                               | Numai cu CMMT, CPX-E-CEC                                                      |
| Dimensiuni l x L x H                               | 50 mm x 45 mm x 19,6 mm                                                       |