

Placa de racordare VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2

Numar piesa: 807 2668

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Presiune de lucru	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP54 IP65
Nota privind tipul de protectie	IP54 pentru protectie la exhaustare cu labirint (de exemplu, VABD-D3-L) IP65 pentru protectie la exhaustare cu inel de etansare (de exemplu, VABD-D3-SN)
Greutate produs	362 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere si surub
Conexiune aer de control 12	G1/4
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Conector pneumatic 3	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aluminiu ematalizat
Material garnituri	NBR