


Senzor de proximitate DADG-D-F8-25

Numar piesa: 8072858

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 60947-5-2
Autorizare	RCM Mark
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC
Nota privind materialele	Conform RoHS
Distanța nominală de funcționare	0.6 mm
Distanța de comutare securizată	0.64 mm
Factori de reducere	Aluminiu = 0,55 Oțel inoxidabil St 18/8 = 0,8 Cupru = 0,5 Alama = 0,65 Oțel St 37 = 1,0
Temperatura ambiantă	-25 °C...70 °C
Precizie de repetare	0.01 mm
Iesire de comutare	PNP
Funcția elementului de comutare	Contact N/O
Frecvență max. de comutare	5000 Hz
Frecvență max. de comutare CC	5000 Hz
Curent de ieșire max.	100 mA
Cădere de tensiune	2 V
Rezistență la scurtcircuit	sincronizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Ondulație remanentă	10 %
Curent fără sarcină	10 mA
Protecție la polaritate inversă	pentru toate conexiunile electrice
Conexiune electrică 1, tip de conectare	Cablu
Conexiune electrică 1, tehnologie de conectare	capăt deschis
Conexiune electrică 1, număr de pini/fire	3
Lungime cablu	2 m
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Dimensiune	M4
Tipul de montare	insurubat fix

Caracteristica	Valoare
Tip de instalare	coplanar
Greutate produs	30 g
Material carcasa	Otel
Tip de protectie	IP67
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III