

Ventuză vacuum OGVM-60X125-SV-N-G14F

Numar piesa: 8073857

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ventuză de compensare a înălțimii	6 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	75 mm
Latimea nominală	8 mm
Dimensiunea ventuzei	60x125 mm
Volum de aspirație	44 cm ³
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Forma de ventuză	oval plat
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominală de funcționare	-60 kPa -0.6 bar
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiantă	-20 °C...80 °C
Forță de menținere la presiune de lucru nominală	345 N
Forță transversală verticală la presiune de lucru nominală	324 N
Greutate produs	86 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	Filet interior G1/4
Culoare	negru
Duritate Shore	60 +/- 5
Material pivot de înșurubare	Aliaj de aluminiu forjat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	NBR