

Amortizor de soc DYSS-G8-8-8-Y1F

Numar piesa: 8073916

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	8
Cursa	8 mm
Amortizare	autoreglare
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	fara
Viteza max. de impact	1.5 m/s
Timp de resetare la temperatura camerei	0.2 s
Timp de resetare la temperatura ambientala minima	1 s
Mod de functionare	cu apasare cu simpla actiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Lungime de amortizare	8 mm
Forta max. de ridicare	500 N
Cuplu de strangere max.	5 Nm
Consumul max. de energie pe cursa	3 J
Consum max. de energie pe ora	18000 J
Energie reziduala max.	0.02 J
Forta de restabilire	2.5 N
Forta minima de insertie	18 N
Greutate produs	57 g
Interval de masa	15 kg
Tipul de montare	cu bucsa filetata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Otel aliaj inalt
Material tija de piston	otel aliaj inalt