

Amortizor de soc DYSS-G8-10-10-Y1F

Numar piesa: 8073917

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	10
Cursa	10 mm
Amortizare	autoreglare
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	fara
Viteza max. de impact	1.5 m/s
Timp de resetare la temperatura camerei	0.2 s
Timp de resetare la temperatura ambientala minima	1 s
Mod de functionare	cu apasare cu simpla actiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Lungime de amortizare	10 mm
Forta max. de ridicare	700 N
Cuplu de strangere max.	8 Nm
Consumul max. de energie pe cursa	6 J
Consum max. de energie pe ora	25000 J
Energie reziduala max.	0.03 J
Forta de restabilire	4 N
Forta minima de insertie	24 N
Greutate produs	105 g
Interval de masa	20 kg
Tipul de montare	cu bucsa filetata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Otel aliaj inalt
Material tija de piston	otel aliaj inalt