


## Placa racordare VMPA14-FB-AP-4-1

Numar piesa: 8074666

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Latime                               | 65.5 mm                                |
| Lungime                              | 107.3 mm                               |
| Dimensiune grila                     | 14.8 mm<br>14.9 mm                     |
| Numarul max. de pozitii de ventil    | 4                                      |
| Presiune de lucru                    | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Presiunea de control                 | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar     |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - nu este afectat de coroziune       |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Temperatura ambianta                 | -5 °C...50 °C                          |
| Greutate produs                      | 250 g                                  |
| Conexiune pneumatica 2               | G1/8                                   |
| Conexiune pneumatica 4               | G1/8                                   |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                           |
| Materialul placii de racordare       | Aluminiu turnat sub presiune           |