

Kit servopresa YJKP

Numar piesa: 8077950

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Forta de apasare	0 kN...17 kN
Cursa de lucru	100 mm...400 mm
Lungime cablu	5 m...15 m
Frecventa de esantionare	1000 Hz
Protocol	EtherNet/IP Modbus® TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Pozitie de instalare	orice
Tipul de motor	Servomotor
Acceleratie max.	2 m/s ²
Ciclu de lucru	100%
Viteza de avans	0 mm/s...250 mm/s
Precizia in ± % FS	0.25 %FS
Sarcina utila max.	19.5 kg...95 kg
Greutate produs	5.5 kg...66.7 kg
Temperatura ambianta	0 °C...40 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Tip de protectie	IP20
Umiditate relativa	0 - 90 %
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III