


Manometru PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Numar piesa: 8081401

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Interval de afisare	0 bar...16 bar
Conform cu standardul	EN 837-1
Dimensiune nominala, manometru	63
Protectie la explozie	Respectati informatiile din certificat Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Structura constructiva	Manometru cu tub Bourdon
Tipul de montare	Instalarea liniei
Mediu de operare	Gaze inerte lichide neutre
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	fara acetilena fara oxigen
Presiune de lucru	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Factor de incarcare alternanta	0.66
Clasa de precizie de masurare	1,6
Tip de protectie	IP65
Temperatura de depozitare	-40 °C...70 °C
Temperatura medie	-40 °C...200 °C
Temperatura ambianta	-40 °C...60 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Pozitie de conectare	Partea din spate, centrat
Conexiune pneumatica	G1/4
Materiale care intra in contact cu mediul	otel inoxidabil aliaj inalt
Material pivot de insurubare	otel inoxidabil aliaj inalt
Material carcasa	ABS otel inoxidabil inalt aliat
Material vizor	PC

Caracteristica	Valoare
Culoarea carcasei	argint
Greutate produs	160 g
Scala	Scara dubla bar (exterior) psi (intern)