

# Amortizor de soc DYSS-2-4-Y1F

Numar piesa: 8081767

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                    | Valoare                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiune                                        | 2                                            |
| Cursa                                             | 4 mm                                         |
| Amortizare                                        | autoreglare                                  |
| Pozitie de instalare                              | orice                                        |
| Detectarea pozitiei                               | fara                                         |
| Viteza max. de impact                             | 0.5 m/s                                      |
| Timp de resetare la temperatura camerei           | 0.5 s                                        |
| Timp de resetare la temperatura ambientala minima | 1 s                                          |
| Mod de functionare                                | cu apasare<br>cu simpla actiune              |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK              | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS                                | VDMA24364-B2-L                               |
| Temperatura ambianta                              | -10 °C...70 °C                               |
| Lungime de amortizare                             | 4 mm                                         |
| Forta max. de ridicare                            | 60 N                                         |
| Cuplu de strangere max.                           | 0.5 Nm                                       |
| Consumul max. de energie pe cursa                 | 0.1 J                                        |
| Consum max. de energie pe ora                     | 270 J                                        |
| Energie reziduala max.                            | 0.003 J                                      |
| Forta de restabilire                              | 0.7 N                                        |
| Forta minima de insertie                          | 2.5 N                                        |
| Greutate produs                                   | 1 g                                          |
| Interval de masa                                  | 0.8 kg                                       |
| Tipul de montare                                  | cu piulita de blocare                        |
| Nota privind materialele                          | Conform RoHS                                 |
| Material garnituri                                | NBR                                          |
| Material carcasa                                  | Otel aliaj inalt                             |
| Material tija de piston                           | otel aliaj inalt                             |