

Kit capac VAVC-F12-SCC-13-TP

Numar piesa: 8084035

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea nominala DN	13
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Mediu	Abur Ulei hidrolic pe baza de ulei mineral Gaze inerte Ulei mineral Apa aer comprimat filtrat, finete de filtrare 200 µm lichide neutre
Indicatie privind mediul	Mediile gazoase sunt permise doar pentru curgerea peste scaunul ventilului.
Temperatura medie	-30 °C...200 °C
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	358 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	otel inoxidabil aliaj inalt
Material de etansare a fusului	PTFE
Material de etansare a scaunului	PTFE, modificat