


Angrenaj|cutie de viteze|reductor|transmisie EMGA-80-A-G3-80P

FESTO

Numar piesa: 8085346



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea flansei reductorului	80 mm
Dimensiune flansa motor	80 mm
Joc de rasucire	0.22 grd
Tipul de reductor	Angrenaj unghiular
Raportul de transmisie	3:1
Turatie de lucru max.	7000 1/min
Temperatura de functionare unitate actionare	-25 °C...90 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de iesire continuu	40 Nm
Momentul de inertie al reductorului	1.409 kgcm ²
Cuplu de iesire max.	64 Nm
Randament max.	95 %
Rigiditate la torsiune	5 Nm/arcmin
Greutate produs	4300 g
Interfata de iesire la unitatea de actionare	80G
Interfata reductor unitate de actionare	80P
Nota privind materialele	Conform RoHS