


Angrenaj|cutie de viteze|reductor|transmisie
EMGA-80-A-G5-100A

Numar piesa: 8085349

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea flansei reductorului	80 mm
Dimensiune flansa motor	100 mm
Joc de rasucire	0.22 grd
Tipul de reductor	Angrenaj unghiular
Raportul de transmisie	5:1
Turatie de lucru max.	7000 1/min
Temperatura de functionare unitate actionare	-25 °C...90 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de iesire continuu	67 Nm
Momentul de inertie al reductorului	1.017 kgcm ²
Cuplu de iesire max.	107 Nm
Randament max.	95 %
Rigiditate la torsiune	4.8 Nm/arcmin
Greutate produs	4500 g
Interfata de iesire la unitatea de actionare	80G
Interfata reductor unitate de actionare	100A
Nota privind materialele	Conform RoHS