

Regulator de presiune VRPA-LM-N18-T516

Numar piesa: 8086015

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcția de regulator	Presiune de ieșire constantă cu ventilație secundară cu comportament de curent invers
Conector pneumatic 1	1/8 NPT
Conexiune pneumatică 2	QS-5/16
Tipul de montare	insurubabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	130 l/min
Temperatura ambiantă	0 °C...60 °C
Material carcasa	PBT
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poziție de instalare	orice
Tip de acționare	manual
Tip de garnitură la pivotul de insurubare	Acoperire
Element de reglare	Buton rotativ cu blocare
Pivotabilitate	360 de grade / nu este permisă o rotație permanentă
Indicator de presiune	cu manometru
Domeniu de reglare a presiunii	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Clasa de puritate a încăperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Greutate produs	32 g
Material pivot de insurubare	Alama, nichelată
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnitură de filet	PTFE
Material garnituri statice	NBR