


Cablu legatura NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

Numar piesa: 8086524

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Protocol	RS232
Denumirea liniei	cu accesorii
Pozitie de instalare	orice
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	3
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	unghiular
Conectorare electrica 2, tip de racord	Priza
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Sub-D
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	9
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	8
Conexiune electrica 2, tip de montare	2x surub 4-40 UNC
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...24 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	4 A
Rezistenta la supratensiune	1.5 kV
Ecranare	da
Lungime cablu	2.5 m
Proprietate cablu	lant energetic adecvat
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	24 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	47 mm

Caracteristica	Valoare
Diametrul cablului	4.6 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,1 mm
Ansamblu cablu	3 x 0,34 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.34 mm ²
Tip de protectie	IP67
Nota privind tipul de protectie	IP20 pentru priza Sub-D in stare asamblata
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	0 °C...50 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	2
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	negru