

Set de montaj Balancer YHBP-

Numar piesa: 8087218

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Gama de ridicare	100 mm...1990 mm
Diametrul cilindrului	50 mm...200 mm
Cinematica suportata	Coloana de ridicare Cinematica paralela
Protectie la polaritate inversa	pentru tensiunea de operare
Presiune de lucru	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Viteza max. de deplasare	1 m/s
Domeniu de tensiune de lucru CC	21.6 V...26.4 V
Ciclu de lucru	100%
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Ondulatie remanenta	5 %
Consumul de curent cu iesiri neincarcate	2 A
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Tip de protectie	IP65
Nota privind tipul de protectie	IP20 pentru releu de siguranta PNOZ IP20 pentru sistemul de control CMCB-...-C IP20 pentru controler CECC-D IP54 pentru sistemul de control CMCB-...-CC in stare asamblata
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Sarcina de masa	25 kg...999 kg
Raportul de transmisie al cinematicii	1:5 pentru coloane de ridicare 1:1 - 1:5 pentru cinematica paralela
Greutate produs	4.8 kg...60.5 kg
Nota privind materialele	Conform RoHS