

Bloc racordare VABS-P4-20S-G38

Numar piesa: 8087328

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	25 mm
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Directia de conectare laterala
Numarul max. de pozitii de ventil	1
Presiune de lucru	0 bar...7 bar
Mediu de operare	Gaze inerte Aer
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila Dimensiunea maxima a particulelor 10 µm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-40 °C...80 °C
Temperatura medie	5 °C...50 °C
Temperatura ambianta	5 °C...50 °C
Greutate produs	97 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat