


Manometru PAGN-26-10-G18S

Numar piesa: 8088985

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Interval de afisare	0 bar...10 bar
Dimensiune nominala, manometru	26
Structura constructiva	Manometru cu tub Bourdon
Tipul de montare	Instalarea liniei
Mediu de operare	Gaze inerte lichide neutre
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	fara acetilena fara oxigen
Presiune de lucru	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Factor de incarcare alternanta	0.66
Clasa de precizie de masurare	4
Tip de protectie	IP43
Temperatura de depozitare	-5 °C...50 °C
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Pozitie de conectare	Partea din spate, centrat
Conexiune pneumatica	G1/8 cu inel de etansare
Materiale care intra in contact cu mediul	ABS Alama
Material pivot de insurubare	ABS
Material carcasa	ABS
Material vizor	PS
Culoarea carcasei	negru
Greutate produs	8 g
Scala	Scara dubla bar (exterior) psi (intern)