

Reducere cursă VAVA-F12-H-H1

Numar piesa: 8089993

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Limitarea cursei de deschidere
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota de aplicare	Daca se utilizeaza cu ventil cu scaun inclinat VZXA, aprobarea SIL pentru intregul produs este nula.
Tip de protectie	IP6X
Temperatura ambianta	-50 °C...100 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	253 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	EPDM
Material piulita	otel inoxidabil aliaj inalt
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat
Material amortizor de soc	Otel aliaj inalt
Material element de imbinare	Otel inoxidabil aliaj inalt