

## Set paralel EAMM-U-45-V25-40R-63

Numar piesa: 8091655

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica               | Valoare                |
|------------------------------|------------------------|
| Dimensiune                   | 45                     |
| Centru                       | 63 mm                  |
| Pozitie de instalare         | orice                  |
| Raportul de transmisie       | 1:1                    |
| Turatie max.                 | 3600 1/min             |
| Conformitatea LABS           | VDMA24364 zona III     |
| Temperatura de depozitare    | -20 °C...60 °C         |
| Umiditate relativa           | 0 - 95 %               |
| Tip de protectie             | IP40                   |
| Temperatura ambianta         | 0 °C...50 °C           |
| Momentul de inertie al masei | 4.35 kgmm <sup>2</sup> |
| Cuplu de antrenare in gol    | 0.05 Nm                |
| Cuplu transmisibil           | 0.5 Nm                 |
| Greutate produs              | 267 g                  |
| Cod de interfata actuator    | V25                    |
| Codul interfetei motor In    | 40R                    |
| Nota privind materialele     | Conform RoHS           |