

Indicator pozitie SAMH-F12-MK

Numar piesa: 8092711

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	fara senzori
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Nota de aplicare	Daca se utilizeaza cu ventil cu scaun inclinat VZXA, aprobarea SIL pentru intregul produs este nula.
Nota privind materialele	Conform RoHS
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Greutate produs	118 g
Material garnituri	EPDM
Material carcasa	Aluminiu Ranforsat cu PA
Tip de protectie	IP65 IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III