

Card de memorie CAMC-M-MS-G32-G2

Numar piesa: 8094425

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-25 °C...85 °C
Nota privind materialele	Conform RoHS
Capacitate de stocare	32 GB
Nota de aplicare	Dispozitivul a fost dezvoltat, proiectat si construit exclusiv pentru uz industrial si comercial. Dispozitivul nu este aprobat pentru uz privat.
Design	microSDHC
Structura constructiva	MLC
Clasa de viteza	Clasa 10
Viteza max. de citire	70 MB/s
Viteza max. de scriere	50 MB/s
Numar cicluri scriere/stergere	96 TBW