


Montare pe sina profilata CAFM-X4-H

Numar piesa: 8095158

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	29 mm
Inaltime	4,2 mm
Lungime	169 mm
Design	Versiune X4 pentru sina de fixare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-40 °C...85 °C
Temperatura ambianta	-40 °C...85 °C
Greutate produs	38 g
Tipul de montare	cu blocare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material placa de adaptare	Otel inoxidabil aliaj inalt