

Placa racordare VABS-P16-10S-M5

Numar piesa: 8097804

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	26 mm
Pozitie de instalare	orice
Caracteristici speciale	compatibil cu oxigenul conform DIN EN 1797
Numarul max. de pozitii de ventil	1
Presiune de lucru	0 bar...7 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Gaze inerte Aer Oxigen Azot
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila Dimensiunea maxima a particulelor 5 µm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Umiditate relativa	0 - 60 % fara condensare
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	25 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu filet interior
Conector pneumatic 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aliaj de aluminiu forjat