

## Bloc de interconectare CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL

Numar piesa: 8098391

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                        | Valoare                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipul de montare                      | Conexiune cu surub inclinat       |
| Greutate produs                       | 266 g                             |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK  | 0 - nu este afectat de coroziune  |
| Conformitatea LABS                    | VDMA24364-B2-L                    |
| Autorizare                            | c UL - Recunoscut (OL)            |
| Nota privind materialele              | Conform RoHS                      |
| Material carcasa                      | Aluminiu turnat sub presiune      |
| Conector electric                     | 5 pini<br>Priza<br>Cod L<br>M12x1 |
| Alimentarea max. cu energie electrica | 16 A                              |
| Alimentare cu tensiune                | Redirectionarea sistemului        |