

## Placa montare VABA-B14-FL12-FL14

Numar piesa: 8098889

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozitie de instalare                 | orice                                                                               |
| Presiune de lucru                    | 1.5 bar...10 bar                                                                    |
| Mediu de operare                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                       |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                        |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364 zona III                                                                  |
| Temperatura de depozitare            | -20 °C...60 °C                                                                      |
| Temperatura medie                    | -20 °C...60 °C                                                                      |
| Temperatura ambianta                 | -20 °C...60 °C                                                                      |
| Greutate produs                      | 188 g                                                                               |
| Tipul de montare                     | cu orificiu de trecere                                                              |
| Conexiune pneumatica 2               | Flansa 1/4 cu oglinda de conectare NAMUR<br>Flansa 1/2 cu schema de conectare NAMUR |
| Conexiune pneumatica 4               | Flansa 1/4 cu schema de conectare NAMUR<br>Flansa 1/2 cu schema de conectare NAMUR  |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                                                                        |
| Materialul placii de racordare       | Aliaj de aluminiu forjat                                                            |