

Placa montare VABS-B14-180-FF14

Numar piesa: 8099347

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Conectori rotiti cu 180°
Presiune de lucru	1.5 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:...]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Temperatura medie	-20 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Greutate produs	255.5 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune pneumatica 2	Flansa 1/4 cu oglinda de conectare NAMUR
Conexiune pneumatica 4	Flansa 1/4 cu schema de conectare NAMUR
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aliaj de aluminiu forjat