

Indicator pozitie SAMH-F12-MK-A2

Numar piesa: 8101084

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	2 senzori de proximitate cu protectie Ex si IP ridicata
Protectie la explozie	Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Nota de aplicare	Daca se utilizeaza cu ventil cu scaun inclinat VZXA, aprobarea SIL pentru intregul produs este nula.
Nota privind materialele	Conform RoHS
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Greutate produs	151 g
Material garnituri	EPDM
Material carcasa	Aluminiu Ranforsat cu PA
Tip de protectie	IP65 IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III