

Conector cu filet NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Numar piesa: 8104286

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Fixarea furtunului prin intermediul unei cleme de fixare
Design	forma dreapta
Dimensiune	ø 8 mm
Racord de fluid	UNF1/4-28
Racord de fluid 2	pentru furtun cu Ø exterior 3 mm
Mediu	Medii lichide Medii gazoase
Indicatie privind mediul	Observati rezistenta materialelor la contactul cu mediul
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.075 MPa...0.6 MPa -0.75 bar...6 bar -10.875 psi...87 psi
Temperatura medie	0 °C...50 °C
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Principiul de etansare	dur
Pozitie de instalare	orice
Cuplu de strangere nominal	15 Ncm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 15 %
Greutate produs	0.45 g
Materiale care intra in contact cu mediul	PP
Material pivot de insurubare	Ranforsat cu PA
Nota privind materialele	Conform RoHS
Siguranța alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota de aplicare	Consultati nota aplicatiei (disponibila pe portalul de suport festo.com)