

Set de ace de dozare VAVN-N-A1.6-06-60-V1-P10

Numar piesa: 8104292

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Unitate de ambalare	10
Diametrul exterior al acului de dozare	1.6 mm
Lungime ac de dozare	60 mm
Diametrul nominal al acului de dozare	0.6 mm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Racord de fluid	Conexiune cu clema
Mediu	Medii lichide Medii gazoase
Indicatie privind mediul	Observati rezistenta materialelor la contactul cu mediul dimensiunea maxima a particulelor 5 µm
Presiune de lucru	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	3.91 l/min
Nota privind debitul nominal normal	In cazul caderii de presiune de la 1 -> 0 bar (medii gazoase)
Debit Kv	0.008 m³/h
Nota referitoare la debitul Kv	Pentru mediu apa
Temperatura medie	5 °C...60 °C
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	8.3 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ac de dozare	otel inoxidabil aliaj inalt 1.4404
Materiale care intra in contact cu mediul	otel inoxidabil aliaj inalt