


Priza NECV-C1W3L-P-P13

Numar piesa: 8105012

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 175301-803
Functii suplimentare	Circuit de protectie
Frecventa de conectare	50
Iesire cablu	inclinat
Indicatie privind priza de cablu	poate fi repositionat cu 180°
Greutate produs	11.6 g
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare, forma C conform EN 175301-803
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, tip de montare	pe ventil electromagnetice cu surub central M2,5
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Borna cu surub
Domeniu de tensiune de lucru CC	20.4 V...27.6 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	20.4 V...27.6 V
Tensiunea nominala de functionare CA	24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1 A
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Conexiune conductor de protectie	disponibil
Presetupa	M12x1,25
Diametrul cablului	4 mm...6 mm
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.5 mm²
Tip de protectie	IP65
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-25 °C...60 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3

Caracteristica	Valoare
Material carcasa	PC
Culoarea carcasei	transparent
Material dispozitiv de blocare cu surub	Otel, nichelat
Material garnituri	HNBR
Material contacte de cuplare	Alama, cositorita