


Priza NECV-B2W3L-P-P12

Numar piesa: 8105013

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcții suplimentare	Circuit de protecție
Frecvența de conectare	50
Iesire cablu	înclinat
Indicație privind priza de cablu	poate fi repositionat cu 180°
Greutate produs	19.5 g
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrică 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrică 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare B conform standardului industrial 11 mm
Conexiune electrică 1, număr de pini/fire	3
Conexiune electrică 1, tip de montare	pe ventil electromagnetic cu surub central M3
Conexiune electrică 2, tehnologie de conectare	Borna cu surub
Domeniu de tensiune de lucru CC	20.4 V...27.6 V
Tensiune nominală de funcționare CC	24 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	20.4 V...27.6 V
Tensiunea nominală de funcționare CA	24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1 A
Rezistență la supratensiune	0.8 kV
Conexiune conductor de protecție	disponibil
Presetupa	M15x1,5
Diametrul cablului	6 mm...8 mm
Secțiunea transversală nominală a conductorului	1.5 mm²
Tip de protecție	IP65
Nota privind tipul de protecție	în stare asamblată
Temperatura ambiantă	-20 °C...60 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Material carcasa	PA

Caracteristica	Valoare
Culoarea carcasei	transparent
Material dispozitiv de blocare cu surub	Otel, nichelat
Material garnituri	HNBR
Material contacte de cuplare	Alama, cositorita