



Bareta de fixare NECC-L8G5-C1

Numar piesa: 8106756

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Iesire cablu	drept
Greutate produs	3.8 g
Unitate de ambalare	1
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare L8
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	5
Conexiune electrica 1, tip de montare	conectat
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Clema cu arc
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...300 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	8 A
Rezistenta la supratensiune	1.6 kV
Ecranare	nu
Sectiunea transversala nominala a conductorului	AWG28 - 16
Tip de protectie	IP20
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-40 °C...115 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material carcasa	PA
Culoarea carcasei	negru