

Bobina
VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME
Numar piesa: 8109388

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tip de actionare	electric
Pozitie de instalare	orice
Indicatorul pozitiei de comutare	nu
Protectie cu siguranta interna	Siguranta
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	H
Caracteristici bobina	24 V CC: 3,5 W 24 V CA: 50/60 Hz, putere 3,5 VA
Fluctuatii de tensiune admise	-15 % / +10 %
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK (UK-X) conform reglementarilor UK RoHS (UK-R)
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (IEC-EX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (IEC-EX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX)
Organizatia emitenta a certificatului	TÜV 21 UKEX 7017 X
Categorie ATEX pentru gaz	II 2G
Categorie ATEX pentru praf	II 2D
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex eb mb IIC T* Gb
Tip de protectie contra exploziilor pentru praf	Ex tb IIIC T°C Db
Temperatura ambientala Ex	T5/T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6/T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP66
Greutate produs	580 g
Conector electric	Cutie de borne, filet de intrare cablu M20x1,5

Caracteristica	Valoare
Nota privind materialele	Conform RoHS