


Amortizor de soc DYSS-3-4-Y1F-G2

Numar piesa: 8111390

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	3
Cursa	4 mm
Amortizare	autoreglare
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	fara
Viteza max. de impact	1 m/s
Timp de resetare la temperatura camerei	0.2 s
Timp de resetare la temperatura ambientala minima	1 s
Mod de functionare	cu apasare cu simpla actiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Lungime de amortizare	4 mm
Forta max. de ridicare	80 N
Cuplu de strangere max.	1 Nm
Consumul max. de energie pe cursa	0.4 J
Consum max. de energie pe ora	4500 J
Energie reziduala max.	0.004 J
Forta de restabilire	0.5 N
Forta minima de insertie	3.5 N
Greutate produs	3 g
Interval de masa	1 kg
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Otel aliaj inalt
Material tija de piston	otel aliaj inalt