


Racord lung L NPQE-LL-M3-Q4-P10

Numar piesa: 8113011

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Latimea nominala	1 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Pozitie de instalare	orice
Design	in forma de L, lung
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Cuplu de strangere nominal	0.3 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 5 %
Greutate produs	7.02 g
Tipul de montare	Surub cu cap hexagonal SW8
Conector pneumatic 1	Filet exterior M3
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm
Inel de eliberare de culoare	albastru
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Alama, nichelata PBT
Material garnitura de filet	NBR
Material inel detasabil	POM
Material garnitura inelara	NBR
Material garnitura furtun	NBR
Material segment de prindere a furtunului	Otel inoxidabil