

# Conector rapid tip T NPQE-T-R14-Q10-P10

Numar piesa: 8113059

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                              | Standard                                                           |
| Latimea nominala                                        | 8.5 mm                                                             |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare               | Acoperire                                                          |
| Pozitie de instalare                                    | orice                                                              |
| Design                                                  | In forma de T                                                      |
| Unitate de ambalare                                     | 10                                                                 |
| Structura constructiva                                  | Principiul push-pull                                               |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei                                 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 1 - stres redus la coroziune                                       |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364 zona III                                                 |
| Clasa de puritate a incaperii                           | Clasa 4 conform ISO 14644-1                                        |
| Temperatura ambianta                                    | -5 °C...60 °C                                                      |
| Greutate produs                                         | 30.34 g                                                            |
| Tipul de montare                                        | Hexagon extern SW17                                                |
| Conector pneumatic 1                                    | Filet exterior R1/4                                                |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu Ø exterior 10 mm                                  |
| Inel de eliberare de culoare                            | albastru                                                           |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                       |
| Material carcasa                                        | Alama, nichelata<br>PBT                                            |
| Material garnitura de filet                             | PTFE                                                               |
| Material inel detasabil                                 | POM                                                                |
| Material garnitura furtun                               | NBR                                                                |
| Material segment de prindere a furtunului               | Otel inoxidabil                                                    |