

Conector rapid tip T NPQE-LT-R18-Q10-P10

Numar piesa: 8113095

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	4 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Acoperire
Pozitie de instalare	orice
Design	In L, conector suplimentar cu filet interior pe lungime
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Potrivirea camerelor curate, măsurată în conformitate cu ISO 14644-14	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Greutate produs	23.37 g
Tipul de montare	Hexagon extern SW14
Conector pneumatic 1	Filet exterior R1/8
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm
Inel de eliberare de culoare	albastru
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Alama, nichelata PBT
Material garnitura de filet	PTFE
Material inel detasabil	POM
Material garnitura furtun	NBR
Material segment de prindere a furtunului	Otel inoxidabil