

Dop obturare NPQE-P-S12-P10

Numar piesa: 8113208

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Pozitie de instalare	orice
Design	Dop obturare
Unitate de ambalare	10
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Clasa de puritate a incaperii	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Greutate produs	2.8 g
Conector pneumatic 1	Bucsa Ø 12 mm
Inel de eliberare de culoare	albastru
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PBT
Material inel detasabil	POM