

Placă de conexiune electrică VAVE-K1-7-5YL1-LR

Numar piesa: 8115100

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	7
Proprietate cablu	De baza
Protectie la polaritate inversa	pentru tensiunea de operare
Functii suplimentare	Reducerea curentului de mentinere
Afisarea starii semnalului	LED
Domeniu de tensiune de lucru CC	12 V...26 V
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Nivel de poluare	2
Categoria de supratensiune	II
Autorizare	RCM Mark
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Pozitie de instalare	orice
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	11 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	16.5 mm
Greutate produs	3.3 g
Conector electric	2 pini Linie dubla capat deschis
Ansamblu cablu	2 x 0,08 mm ²
Diametrul cablului	1.1 mm
Lungime cablu	0.5 m
Conexiune conductor de protectie	indisponibil
Tipul de montare	deplasabil cu blocare
Culoarea carcasei	negru

Caracteristica	Valoare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Ranforsat cu PA PC
Material manson de izolare	PVC