

**Bobina**  
**VACC-S18-120-K4-1UF-NE4ME**  
Numar piesa: 8118262

**FESTO**



**Fisa de date**

| Caracteristica                                  | Valoare                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tip de actionare                                | electric                                             |
| Pozitie de instalare                            | orice                                                |
| Indicatorul pozitiei de comutare                | nu                                                   |
| Protectie cu siguranta interna                  | Siguranta                                            |
| Ciclu de lucru                                  | 100%                                                 |
| Clasa de izolare                                | H                                                    |
| Caracteristici bobina                           | 24 V CA: 50/60 Hz, putere 12,0 VA<br>24 V CC: 12,0 W |
| Fluctuatii de tensiune admise                   | -15 % / +10 %                                        |
| Protectie Ex certificata in afara UE            | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)                           |
| Protectie la explozie                           | Zona 1 (CN)<br>Zona 21 (CN)                          |
| Organizatia emitenta a certificatului           | GYJ23.1169X                                          |
| Tip de protectie la explozie pentru gaz         | Ex eb mb IIC T4 Gb                                   |
| Tip de protectie contra exploziilor pentru praf | Ex tb IIIC T120°C Db                                 |
| Temperatura ambientala Ex                       | T4, T120°C: -25°C <= Ta <= +40°C                     |
| Conformitatea LABS                              | VDMA24364 zona III                                   |
| Tip de protectie                                | IP66                                                 |
| Greutate produs                                 | 580 g                                                |
| Conector electric                               | Cutie de borne, filet de intrare cablu M20x1,5       |
| Nota privind materialele                        | Conform RoHS                                         |