



Ventil pilot MGXDH-3/2-1.2-230AC-KS

Numar piesa: 8118344

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	3/2 normal închis monostabil
Tip de acționare	electric
Presiune de lucru	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
Structura constructivă	Ventil START
Tip de revenire	arc mecanic
Organizația emitentă a certificatului	21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X
Tip de protecție la explozie pentru gaz	Ex db IIC T6...T3 Gb
Tip de protecție contra exploziilor pentru praf	Ex tb IIIC T85°C Db
Temperatura ambiantă Ex	-65°C ~+40°C T4 -65°C ~+55°C T3
Tip de protecție	IP66
Acționare manuală	cu blocare
Direcția de curgere	nu este reversibil
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	H
Caracteristici bobina	230 V CA: 50/60 Hz, putere de pornire 9,5 VA, putere de menținere 6,0 VA
Fluctuații de frecvență admise	+/- 10 %
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiantă	-20 °C...80 °C
Tipul de montare	CNOMO
Nota privind materialele	Conform RoHS