

Bacuri de gripper DHAS-GG-B18-16-A1

Numar piesa: 8119108

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	16 mm
Pozitie de instalare	orice
Design	pentru placi de microtitrare
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	0 - 100 %
Temperatura ambianta	0 °C...40 °C
Greutate produs	24.4 g
Tipul de montare	cu filet interior M3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bacuri de gripper	otel inoxidabil aliaj inalt
Material stift cilindric	Otel de arc